



Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare



Beställningsdata

Ordernummer	635190
GTIN	4013288121875
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Fritt **svängbar spärrnyckel** med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°, med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.
fyrkantsfäste: 3/8 tum
Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8000 B
fyrkantsfäste	3/8 tum
totallängd	199 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

Spärrhuvud