

**Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	635025
GTIN	4045197497215
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

totallängd: 196 mm

Antal tänder: 38

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	196 mm
Antal tänder	38
Arbetsvinkel	9,5 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

