



Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	611000 8
GTIN	4018754057535
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	8
Nyckelvidder	metrisk
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610100 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610100 6X7
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610100 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 19X22 mm	610100 19X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610100 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610100 14X15
Verktgshållare i plast för antal nycklar 8	611500 8
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X21 mm	610100 18X21
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610100 16X17