




Slätvalsverktyg EG14 universal, Skaftfäste typ: S32



Beställningsdata

Ordernummer	291510 S32
GTIN	4060491000107
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm^2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): från 50 mm

OBS!:

Verktögsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	103,6 mm
skafstorlek	32×32 mm
maximal valskraft	8 kN
rull-Ø	14 mm
Skaffäste typ	S32
Utkragningslängd L _A	132 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg