




## Slätvalsverktyg EG45-40M universal, Skaffäste typ: VDI40



### Beställningsdata

Ordernummer	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Artikelklass	29F

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.  
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

#### Fördel:

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.  
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).  
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

#### Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.  
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm<sup>2</sup> och en hårdhet på upp till 45 HRC.

#### Passar till:

Ø-område (rekommenderat): från 35 mm

#### Rekommendation:

För utvändiga ytor med efterföljande radie upp till plan yta.

#### OBS!:

- Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
- Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Rullradie = 2,5 mm. Bearbetbara arbetsstyckradier från 4 mm till 12 mm.

### Teknisk beskrivning

maximal valskraft	4 kN
rull-Ø	40 mm
Spetscentrumförskjutning f	69 mm
Skaffäste typ	VDI40
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	129 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg