




Slätvalsverktyg EG45-40M universal, Skaffäste typ: PSC63



Beställningsdata

Ordernummer	291520 PSC63
GTIN	4060491000213
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm² och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

Ø-område (rekommenderat): från 35 mm

Rekommendation:

För utvändiga ytor med efterföljande radie upp till plan yta.

OBS!:

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

Rullradie = 2,5 mm. Bearbetbara arbetsstyckradier från 4 mm till 12 mm.

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	69 mm
rull-Ø	40 mm
maximal valskraft	4 kN
Skaffäste typ	PSC63
Utkragningslängd L _A	151 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg