



## Tupfotnyckel U-form, nyckelvidd: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	612900 27
GTIN	4018754149179
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

#### Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

#### OBS!:

Passande drivverktyg se nr 632000 – 641350 och 655230 – 657766.

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
nyckelvidd	27 mm
huvudets tjocklek h	8 mm
huvudbredd b	45 mm
längd L	47 mm
Form, utgång	U-form

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Specialförlängning 3/8 tum	612950
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635420 40
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 75 mm	635645 75
Bitshållare, 3/8 tum	636000
Kardanknut, 3/8 tumQuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635400 40
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag	635220
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Ledat spärrskaft, 3/8 tum med utstötare	635335
Förlängare, 3/8 tumextra lång totallängd 305 mm	635500 305
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
T-handtag, 3/8 tumQuickRelease totallängd 165 mm	635750 165
Förlängare, 3/8 tum totallängd 160 mm	635400 160
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare	635190
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 240 mm	635645 240

Förlängare, 3/8 tumflexibel totallängd 194 mm	635600 194
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart fyrkantfäste, 3/8 tum med utstötare	635290
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635400 125
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635420 125
Förlängare, 3/8 tumextra lång totallängd 711 mm	635500 711
Förlängare, 3/8 tumextra lång totallängd 508 mm	635500 508
Vändbart spärrskaft, 3/8 tum med kort handtag	635900
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 160 mm	635645 160
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare	635295
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240