



## Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 10



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 611000 10     |
| GTIN         | 4018754057542 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

### Teknisk beskrivning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Antal nycklar | 10          |
| Nyckelvidder  | metrisk     |
| Käftvinkel 1  | 15 grad     |
| Käftvinkel 2  | 15 grad     |
| Produktslag   | Skruvnyckel |

### Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Verktygshållare i plast med låsbygel för antal nycklar 11 | 611700 11    |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm                      | 610100 8X9   |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm                    | 610100 20X22 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm                    | 610100 14X15 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm                    | 610100 16X17 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X24 mm                    | 610100 21X24 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm                    | 610100 12X13 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm                    | 610100 18X19 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm                    | 610100 10X11 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 27X30 mm                    | 610100 27X30 |
| Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm                      | 610100 6X7   |