

Garant**Avmagnetiseringsenhet DM1, Typ: 300****Beställningsdata**

Ordernummer	380862 300
GTIN	4045197886224
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Polplatta av laminerad kiselplåt med låga energiförluster tack vare inducerade virvelströmmar.
- Strömförsörjning 230 V / 50 Hz eller 115 V / 60 Hz (omkopplingsbar).
- Kapslingsklass IP21 (helt kapslad enhet).
- Inkopplingstid 100 % (kontinuerlig drift möjlig).

Förklaringstext:

QR-kod för avläsning av viktig information.

Högkvalitativ yta i kiselplåt.

Enkel omkoppling. Lämpar sig för 115 V och 230 V.

Integrerat grepp för optimal transport.

Användningsdata:

- För att avmagnetisera ett arbetsstycke för du det en eller flera gånger i samma rikning över polplattan. Håll alltid arbetsstycket över polplattans hela längd.
- För avmagnetisering av skruvstycken efter magnetisk uppspanning.
- Stabil konstruktion (hus gjutet i pressgjuten alu) säkerställer lång livslängd vid krävande användning.

Teknisk beskrivning

husets höjd	137 mm
-------------	--------

huset längd	260 mm
max arbetsstyckesbredd	305 mm
inträngningsdjup	75 mm
Polplattlängd	250 mm
husets bredd	315 mm
polplattornas bredd	305 mm
vikt	36,5 kg
effektförbrukning	990 W
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC)	+++
Energiförsörjning	Nätdriven
kapslingsklass	IP 21
Inkopplingstid	100 %
Produktslag	Avmagnetiseringsinstrument