



Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag



Beställningsdata

Ordernummer	635220
GTIN	3148517944619
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Vid traditionell användning 6° arbetsvinkel, vid användning av **vridhandtaget** 0° arbetsvinkel. Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
totallängd	235 mm
Antal tänder	60
Arbetsvinkel	0 - 6 grad
Produktslag	Spärrhuvud