



Slätvalsverktyg EGI5-32AI universal, Skaftfäste typ: VDI25



Beställningsdata

Ordernummer	291530 VDI25
GTIN	4060491000251
Artikelklass	29F

Beskrivning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.
Hög flexibilitet tack vare utvändigt och invändigt användning.
Diameteroberoende (inom det rekommenderade området) vid invändigt bearbetning.

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av vals kraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm^2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
För utvändigt- \emptyset från 10 mm och invändigt- \emptyset från 32 mm.

Passar till:

\emptyset -område utvändigt (rekommenderat): 10 mm – 100 mm
 \emptyset -område invändigt (rekommenderat): 32 mm – 150 mm

leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

OBS!:

- Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
- Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Teknisk beskrivning

maximal valskraft	3 kN
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	32 mm
Spetscentrumförskjutning f	58 mm
rull-Ø	5 mm
Skaffäste typ	VDI25
Utkragningslängd L_A	168 mm
Effektiv längd L_N	100 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg