



Momentskruvdragare, maximalt vridmoment: 500cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659991 500
GTIN	2050001922328
Artikelklass	66F

Beskrivning

Passar till:

Utbytbara klingor för Torx® nr 659995 och Torx Plus® nr 659996 samt sortiment nr 659990.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	500 cNm
momentintervall	60 - 500 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
momentintervall	0,6 - 5 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
totallängd L	131,4 mm
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd

Anslutningsform	utbytbar klinga
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
Serie	Dinaplus
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskruvdragare