



Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 12



Beställningsdata

Ordernummer	611000 12
GTIN	4018754057559
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Strl 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	12
Nyckelvidder	metrisk
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610100 6X7
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 27X32 mm	610100 27X32
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610100 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 24X26 mm	610100 24X26
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610100 18X19
Verktygshållare i plast för antal nycklar 12	611500 12
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X23 mm	610100 21X23
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610100 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610100 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 30X34 mm	610100 30X34
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610100 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610100 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610100 16X17