



Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 9mm



Beställningsdata

Ordernummer	637000 9
GTIN	4018754001927
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 637029

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	13 mm
nyckelvidd	9 mm
Längd	25 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktlag	Hylsnyckelinsats