

Koken
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare, Typ:


Beställningsdata

Ordernummer	635050
GTIN	4991644060580
Artikelklass	63R

Beskrivning

Utförande:

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

totallängd: 200 mm

Antal tänder: 24

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	200 mm
Antal tänder	24
Arbetsvinkel	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

