



Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare



Beställningsdata

Ordernummer	635295
GTIN	4013288174048
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Med omställningsspak för höger- och vänstergång. Med utstötare

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8004 B
fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	222 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Spärrhuvud

