



Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 7ZOLL



Beställningsdata

Ordernummer	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1.5/16 tum i textiltrullväska

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	7
Nyckelvidder	tum
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 3	610120 3
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 13	610120 13
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 8	610120 8
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 1	610120 1
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 22	610120 22
Verktygshållare i plast för antal nycklar 8	611500 8
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 32	610120 32
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 16	610120 16
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 5	610120 5