



Dubbla u-nycklar, sats, Antal nycklar: 11ZOLL



Beställningsdata

Ordernummer	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 dubbelskruvnyckel nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 tum i textilrullväska

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
Nyckelvidder	tum
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 19	610120 19
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 8	610120 8
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 22	610120 22
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 32	610120 32
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 1	610120 1
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 3	610120 3
Verktgshållare i plast för antal nycklar 12	611500 12
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 13	610120 13
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 9	610120 9
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 10	610120 10
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 16	610120 16
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 18	610120 18
Dubbel fast skruvnyckel, tum Typ 5	610120 5