



## Tupfotnyckel U-form, nyckelvidd: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	612900 14
GTIN	4018754003518
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

**Användningsdata:**

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

**OBS!:**

Passande drivverktyg se nr 632000 – 641350 och 655230 – 657766.

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
nyckelvidd	14 mm
huvudets tjocklek h	6,3 mm
huvudbredd b	30 mm
längd L	37,7 mm
Form, utgång	U-form

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635400 40
Förlängare, 3/8 tumflexibel totallängd 194 mm	635600 194
Förlängare, 3/8 tum totallängd 160 mm	635400 160
Ledat spärrskaft, 3/8 tum med utstötare	635335
Specialförlängning 3/8 tum	612950
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Förlängare, 3/8 tumextra lång totallängd 711 mm	635500 711
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 240 mm	635645 240
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare	635190
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 75 mm	635645 75
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
T-handtag, 3/8 tumQuickRelease totallängd 165 mm	635750 165
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Förlängare, 3/8 tumQuickRelease totallängd 160 mm	635645 160
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635420 125
	635290

Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart  
fyrkantsfäste, 3/8 tum med utstötare

Förlängare, 3/8 tum extra lång totallängd 305 mm	635500 305
Vändbart spärrskaft, 3/8 tum med kort handtag	635900
Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag	635220
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare	635295
Bitshållare, 3/8 tum	636000
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635400 125
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635420 40
Kardanknut, 3/8 tum QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Förlängare, 3/8 tum extra lång totallängd 508 mm	635500 508
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025