

**Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	635150
GTIN	4018754177783
Artikelklass	63A

**Beskrivning****Utförande:**

Med omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 6°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

**Passar till :**

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 60

**Teknisk beskrivning**

fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	194 mm
Antal tänder	60
Arbetsvinkel	6 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

