



## Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	612200 6
GTIN	4018754018574
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

**Användningsdata:**

Speciellt för monteringsarbeten i trånga utrymmen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	2 mm
maximal käftbredd b1	12,6 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	6 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	78 mm
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	75 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	flagningssäker förokromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

