



## Tuppfotnyckel U-form, nyckelvidd: 17mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 612900 17     |
| GTIN         | 4018754003549 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

#### Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

#### OBS!:

Passande drivverktyg se nr 632000 – 641350 och 655230 – 657766.

### Teknisk beskrivning

|                     |         |
|---------------------|---------|
| nyckelvidd          | 17 mm   |
| fyrkantsfäste       | 3/8 tum |
| huvudets tjocklek h | 6,3 mm  |
| huvudbredd b        | 38 mm   |
| längd L             | 42,5 mm |
| Form, utgång        | U-form  |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Material    | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta         | förkromad          |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats   |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm   | 635700 165 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm   | 635429 75  |
| Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8                               | 635090 3/8 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm  | 635429 240 |
| Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8  | 636220 3/8 |
| Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ                                   | 635025     |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm  | 635400 240 |
| Bitshållare, 3/8 tum   | 636000     |
| T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm   | 635729 200 |
| Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 160 mm                                   | 635645 160 |
| Vändbart spärrskaft, 3/8 tum med kort handtag  | 635900     |
| Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag             | 635220     |
| Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8  | 636200 3/8 |
| Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare              | 635295     |
| Kardanknut, 3/8 tum QuickRelease Typ 3/8   | 636250 3/8 |
| Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 240 mm                                   | 635645 240 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 160 mm  | 635400 160 |
| Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart fyrkantfäste, 3/8 tum med utstötare | 635290     |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm   | 635400 40  |
| Förlängare, 3/8 tum flexibel totallängd 194 mm                                       | 635600 194 |
| T-handtag, 3/8 tum QuickRelease totallängd 165 mm                                    | 635750 165 |

|   |            |
|---|------------|
| Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8   | 636229 3/8 |
| Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 75 mm                                     | 635645 75  |
| Förlängare, 3/8 tum extra lång totallängd 305 mm                                      | 635500 305 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm  | 635400 75  |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm   | 635429 125 |
| Ledat spärrskaf, 3/8 tum med utstötare  | 635335     |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm  | 635420 75  |
| Specialförlängning 3/8 tum  | 612950     |
| Förlängare, 3/8 tum extra lång totallängd 508 mm                                      | 635500 508 |
| T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm  | 635720 200 |
| Förlängare, 3/8 tum extra lång totallängd 711 mm                                      | 635500 711 |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm   | 635400 125 |
| Precisionsspärrskaf "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare | 635190     |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm  | 635420 40  |
| Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm   | 635420 125 |