

**Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	635175
GTIN	4000896185412
Artikelklass	630

Beskrivning**Utförande:**

Med omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
totallängd	186 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Produktslag	Spärrhuvud

