

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum tunnväggig, lång, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	652210 22
GTIN	4991644412969
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Längd	100 mm
Ø utgångssidan	34,3 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum

652900

Gummiring för hylsor, 3/4 tum

652800