

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	652010 17
GTIN	4991644410057
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	30 mm
nyckelvidd	17 mm
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum	652900
Gummiring för hylsor, 3/4 tum	652800