

**STARCKE®****Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 6 + 1, Ø 150 mm, Kornstorlek: 320**

## Beställningsdata

Ordernummer	567775 320
GTIN	4002748778230
Artikelklass	56Z

## Beskrivning

### Utförande:

**Slippapper** Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

**Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering** och snabba skivbyten.  
Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

### Användningsdata:

**Universellt användbara** för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s**.

## Teknisk beskrivning

Kornstorlek	320
skiv-Ø	150 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	7
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
Sliprondell av polyuretan med karborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150
	567885 150

Sliprondell av polyuretan med korbborrband Utvändig Ø  
150 mm

---