



Stödtallrik med kardborre, M14, Utvändig Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	567760 115
GTIN	2050001029836
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Häft sida med kardborrfäste, för säker montering av kardborrondeller.

Stabil **stödtallrik** för allmänna sliparbeten.

Användningsdata:

M14-gänga för direkt uppspanning på vinkelslipmaskiner, högst **80 m/s**.

OBS!:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar **inte** slipnylonrondeller nr 566902–566950.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
Utvändig Ø	115 mm
Hårdhetsgrad	medel
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell