

**Koken****IMPACT kardanknut, 3/4 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	652610
GTIN	4991644430420
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Ytterfyrkant enligt DIN 3121 F 20 med genomgående stifthål.

Invändig fyrkant enligt DIN 3121 G 20 med hål och låsringspår.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantsfäste: 3/4 tum

totallängd: 95 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd	95 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Skarvdel

---

**Tillbehör**

Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum	652900
Gummiring för hylsor, 3/4 tum	652800