

**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum Lång, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 652200 22     |
| GTIN         | 4045197215765 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Längd                           | 95 mm              |
| Ø utgångssidan                  | 44 mm              |
| nyckelvidd                      | 22 mm              |
| fyrkantsfäste                   | 3/4 tum            |
| Drivprofil                      | Sexkanthylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |
| Produktslag                     | Hylsnyckelinsats   |

**Tillbehör**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Gummiring för hylsor, 3/4 tum      | 652800 |
| Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum | 652900 |