


MIRKA**Slippappersrondell ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567805 120
GTIN	6416868265422
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med karborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Fördel:**ABRANET HD:**

- **Förstärkt och extremt draghållfast nätstruktur (rand).**
- **Ovanligt hög slipeffekt.**
- **Mycket god värmeavgång.**
- **Lång utslitningstid.**
- **Ingen risk för igensättning.**

ABRANET® ACE HD med förstärkt, extremt nötningsbeständig nätstruktur (Rand) och keramikkorn (CER). Ovanligt hög slipeffekt.

Användningsdata:

För extrema högprestandatillämpningar som **avslipning** av **kompositmaterial, aluminium**, etc.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
-------------	-----

skiv-Ø	150 mm
Serie	ABRANET® ACE HD
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm

567885 150

Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm

567990 147

Sliprondell av polyuretan med kardborrband
Flerhålad Utvändig Ø 150 mm

567887 150