

3M**Poleringsats för vinkelslip, 27 delar, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	567765 125
GTIN	2050001694263
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med kardborrygg för användning i vinkelslipmaskiner.

Användningsdata:

Höglansytor uppnås i bara ett fåtal arbetssteg.

- **Förslipning: Slippappersrondell 359F Multicut.**
- **Medelgrov slipning: Slippappersrondell 237AA Trizact™.**
- **Färdigslipning: Filtpolerrondell med polerpasta.**

leveransinnehåll:

Sats för vinkelslipmaskin i robust kartong bestående av:

10× **359F Hookit™** slippappersrondell korund (**A**) kornstorlek 180.

10× **237AA Trizact™ Hookit™** slippappersrondell kornstorlek 600 (A030).

5× **Filtpolerrondell** Buffing Pad röd/vit med Hookit-fäste.

1× **Polerpasta** (fast).

1× **Stödtallrik med kardborrfäste** Ø 125 mm (medium).

1× **Bruksanvisning.**

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

maximal periferihastighet	40 m/s
Antal delar	27
Produktslag	Slippappersrondell