

MIRKA**Slippappersrondell ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	567804 240
GTIN	6416868220025
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med kadbörband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Den senaste generationen **ABRANET® ACE** med optimerat slipnät och **keramikkorn (CER)** ger enastående slipeffekt och ännu längre livslängd. Perfekt för användning på mycket hårda material som UV-lack, primer, hårdträ, väl lämpat även för stålmaterial.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

Perfekt för användning på **mycket hårda material** som UV-lack, primer, hårdträ, väl lämpat även för stålmaterial.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	240
-------------	-----

skiv-Ø	150 mm
Serie	ABRANET® ACE
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm	567885 150
Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150

