

**MIRKA****ABRALON™-skiva, Ø 150 mm, Kornstorlek: 360****Beställningsdata**

Ordernummer	567900 360
GTIN	6416868728460
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:

- **Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.**
- **Hög effektivitet – snabbare utförda arbeten och längre brukstid.**

**Användningsdata:**

För manuell och maskinell **torr- resp. våtslipning** av konturer, former, metaller **med höga ytkrav** upp till förpolering.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	360
skiv-Ø	150 mm
Serie	ABRALON™
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
slipmedelsunderlag	Nätväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

## Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm	567885 150
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150
Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147