

MIRKA**ABRALON™-skiva, Ø 77 mm, Kornstorlek: 4000****Beställningsdata**

Ordernummer	567901 4000
GTIN	6416868636741
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:

- **Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.**
- **Hög effektivitet – snabbare utförda arbeten och längre brukstid.**

Användningsdata:

För manuell och maskinell **torr- resp. våtslipning** av konturer, former, metaller **med höga ytkrav** upp till förpolering.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	4000
skiv-Ø	77 mm
Serie	ABRALON™
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
slipmedelsunderlag	Nätväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 77 mm
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 77 mm

567885 77