

**MIRKA****Slippappersrondell ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Kornstorlek: 400****Beställningsdata**

Ordernummer	567804 400
GTIN	6416868220049
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Slipskivor med kadborrhband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Den senaste generationen **ABRANET® ACE** med optimerat slipnät och **keramikkorn (CER)** ger enastående slipeffekt och ännu längre livslängd. Perfekt för användning på mycket hårda material som UV-lack, primer, hårdträ, väl lämpat även för stålmaterial.

**Fördel:**

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

**Användningsdata:**

Perfekt för användning på **mycket hårda material** som UV-lack, primer, hårdträ, väl lämpat även för stålmaterial.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	400
-------------	-----

skiv-Ø	150 mm
Serie	ABRANET® ACE
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm	567885 150
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150

