

HOLEX**Sliprondell med kardborre (A) Hålanttal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567790 120
GTIN	4045197526434
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Fenoplastbunden korund (A) garanterar enastående slipegenskaper (C-papper).

Slippapperets baksida är täckt med velour.

Slippappersrondell med halvöppen spridning, korund (A)

Användningsdata:

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

Garanterat märkbar **längre livslängd** och **konstant råhetsdjup**.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	150 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhål Utvändig Ø 150 mm	567887 150
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm	567885 150

Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm

567990 147