

STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 6 + 1, Ø 150 mm, Kornstorlek: 120**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567775 120 |
| GTIN | 4002748776694 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten. Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------|
| Kornstorlek | 120 |
| skiv-Ø | 150 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Produktnamnsattribut | Ø 150 mm |
| Antal uppsugningshål | 7 |
| Maskin | Excenterslip |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm | 567990 147 |
| Sliprondell av polyuretan med karborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm | 567887 150 |
| | 567885 150 |

Sliprondell av polyuretan med korbborrband Utvändig Ø
150 mm
