

MIRKA**Slippappersrondell ABRANET®, Ø 77 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	567801 180
GTIN	5435006666533
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med karborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
skiv-Ø	77 mm
Serie	ABRANET®
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 77 mm
Maskin	Excenterslip

maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 77 mm	567885 77
---	-----------