


STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 6 + 1, Ø 150 mm, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	567775 240
GTIN	4002748778216
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	240
skiv-Ø	150 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	7
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Flerhålslip PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø 150 mm	567885 150
	567887 150

Sliprondell av polyuretan med kardborrbandFlerhålad
Utvändig Ø 150 mm
