


STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8 + 1, Ø 150 mm, Kornstorlek: 800**

Beställningsdata

Ordernummer	567755 800
GTIN	4002748761614
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–800, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet.**

Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.

Med 9 hål för Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 med dammsug.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammsug möjlig).

Maximal periferihastighet **40 m/s.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	800
skiv-Ø	150 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	9
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150
Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
	567885 150

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Utvändig Ø
150 mm
