

MIRKA**Slippapper med kardborre ABRANET®, 70×125 mm, Kornstorlek: 400****Beställningsdata**

Ordernummer	567840 400
GTIN	6416868527742
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

ABRANET®-kardborrband för användning på planslipar eller för manuell användning med handslipklots nr 567856.

Slipning av lack, spackel, primer, (fiberarmerad) plast, icke järnmetall- och aluminiumlegeringar, möbelkomponenter.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	400
Serie	ABRANET®
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slippapper bredd	70 mm

Slippapper längd	125 mm
Produktnamnsattribut	70×125 mm
Produktslag	Slippapper med kardborrband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Handslipklots med kardborrfäste Passar till slippapper b × l 70X125 mm	567856 70X125
---	---------------