

**Garant****Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637125 15
GTIN	4045197497369
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Längd	27 mm
Ø utgångssidan	20,9 mm
nyckelvidd	15 mm
nyckelvidd	9/16 tum
nyckelvidd	19/32 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats