

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 50X55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613000 50X55
GTIN	4045197384706
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

**Norm:**

**DIN 895**

**Material:**

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm<sup>2</sup>).

Svart yta.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	50 mm
maximal käfthöjd h	18 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	55 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	485 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

