

**Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613300 70
GTIN	4045197385000
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²). Svart yta.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	600 mm
Käfttjocklek h _{max}	21 mm
nyckelvidd	70 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 894
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

