



Fasta u-nycklar isolerad, nyckelvidd: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	613330 14
GTIN	4035894044690
Artikelklass	66A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900/ VDE 0682-201**.

Material:

Kromvanadinstål.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	14 mm
nyckellängd L	150 mm
Käfttjocklek h_{max}	10,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
Produktslag	Skruvnyckel

