

HOLEX**Lamellslipskiva vågig slipnylon, Ø 100×50 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	568479 100
GTIN	4045197680686
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Standardmått Ø 100×100 mm resp. smalt utförande Ø 100×50 mm för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant. Blandad med normalkorund (A).

Användningsdata:

För **mattpolering** och **polering** utan ansatser.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

slipmedelsunderlag	rengöringsslipnylon
rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
Motsvarande kornstorlek	100
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	50 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×50 mm
Produktslag	Duklamellslipvals

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		