

**Lamellslipvals väv, slitsad (A), Ø 100×100 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	568466 120
GTIN	4045197526717
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

**Radiellt infäst slipduk** runt slipvalsens axel. Standardmått **Ø 100×100 mm** resp. smalt utförande **Ø 100×50 mm** för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår. Slitsad slipduk.

**Användningsdata:**

För **mjuk längsgående slipning** även på lätt välvda ytor, mycket anpassningsbar.

**OBS!:**

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	3700 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	120
slipmedelsunderlag	Tyg
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
Produktslag	Lamellslipskiva väv, slitsad

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		