



Verkstadsprovare SENSOTORK®, maximalt vridmoment: 100Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654250 100
GTIN	4018754155781
Artikelklass	63B

Beskrivning

Utförande:

Kompakt verkstadsprovare för momentnycklar.

Kan enkelt kompletteras med utbytbara mätvärdesgivare. Hög noggrannhet tack vare plan mätvärdesgivare (små tvärkrafter) med bearbetning och digitalisering av mätvärdet direkt i mätvärdesgivaren (mätvärdesavvikelsen ligger inom $\pm 0,25\%$ i området 20 %–100 % av nominellt värde, $\pm 0,5\%$ i området 10 %–20 % av nominellt värde och $\pm 1\%$ i området 2 %–10 % av nominellt värde).

Stor säkerhet tack vare den extra indikeringen av det verkliga åtdragningsmomentet på utlösande momentnycklar.

leveransinnehåll:

Inklusive mätvärdesgivare, hållare, display, stativ till display, spiralkabel, nätaggregat med anslutningskabel 1,5 m och monteringsats för vågrätt eller lodrätt provningsläge.

leveransinnehåll:

Adapter (invändig fyrkant \times utvändig fyrkant): 1/4 tum – 3/8 tum

Teknisk beskrivning

mått h ₁	79 mm
mått h ₂	215 mm

mått b	180 mm
mått l	180 mm
vikt	7 kg
fyrkantsfäste	3/8 tum
maximalt vridmoment	100 Nm
mätområde	2 – 100 Nm
Energiförsörjning	Nätdriven
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Kalibrerings- och justeringsanordning

Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tillbehör

Kalibreringsfyrkantadapter Typ 1	654383 1
Mätvärdesgivare maximalt vridmoment 100 Nm	654255 100