

3M Scotch-Brite™

**Lamellslipskiva slipnylon (grov), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Standardmått **Ø 100×100 mm**. Fästhål **Ø 19 mm** med universalkilspår.

**Grovrengöringsduk**, aggressiv och med lång hållbarhet.

**Användningsdata:**

Snabb borttagning av skal, rost, anlöpningsfärg och lackrester. Likformig streckbild på hela ytan.

**Lång utslitningstid.**

**Teknisk beskrivning**

slipmedelsunderlag	grovrengöringsslipnylon
rekommenderat varvtal	2800 min <sup>-1</sup>
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm

Produktslag

Dukgrovrengringsvals

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		