



Verkstadsprovare SENSOTORK®, maximalt vridmoment: 1100Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654250 1100
GTIN	4018754181155
Artikelklass	63B

Beskrivning

Utförande:

Kompakt verkstadsprovare för momentnycklar.

Kan enkelt kompletteras med utbytbara mätvärdesgivare. Hög noggrannhet tack vare plan mätvärdesgivare (små tvärkrafter) med bearbetning och digitalisering av mätvärdet direkt i mätvärdesgivaren (mätvärdesavvikelsen ligger inom $\pm 0,25\%$ i området 20 %–100 % av nominellt värde, $\pm 0,5\%$ i området 10 %–20 % av nominellt värde och $\pm 1\%$ i området 2 %–10 % av nominellt värde).

Stor säkerhet tack vare den extra indikeringen av det verkliga åtdragningsmomentet på utlösande momentnycklar.

leveransinnehåll:

Inklusive mätvärdesgivare, hållare, display, stativ till display, spiralkabel, nätaggregat med anslutningskabel 1,5 m och monteringsats för vågrätt eller lodrätt provningsläge.

leveransinnehåll:

Adapter (invändig fyrkant \times utvändig fyrkant): 1/4 tum \times 3/4 tum;

3/8 tum \times 3/4 tum;

1/2 tum \times 3/4 tum

Teknisk beskrivning

mått b	180 mm
maximalt vridmoment	1100 Nm
fyrkantsfäste	3/4 tum
mått h ₁	79 mm
mått h ₁	215 mm
vikt	7,5 kg
mått l	180 mm
mätområde	25 – 1100 Nm
Energiförsörjning	Nätdriven
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Kalibrerings- och justeringsanordning

Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020140 1000/2
DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tillbehör

Mätvärdesgivare maximalt vridmoment 1100 Nm	654255 1100
Kalibreringsfyrkantadapter Typ 3	654383 3
Kalibreringsfyrkantadapter Typ 4	654383 4
Kalibreringsfyrkantadapter Typ 2	654383 2